

**Produktinformation:**

# Vävfyller Extra 227

**För glasväv och glasfilt – Extra god täckförmåga****Produktbeskrivning & användning:**

Vävfyller Extra 227 är en vattenbaserad grundfärg för hel eller delvis fyllning av glasväv och glasfilt.

Produkten suger inte ner i väven, men ger en fin vävstruktur och perfekt grund till påföljande övermålning.

Vävfyller Extra 227 kan användas i alla torra och uppvärmda utrymmen.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Typ:	Vattenbaserad fyllande grundfärg
Glans:	Matt
Kulör:	Vit
Konsistens:	Tjockflytande, tixotropisk
Torrhalt:	ca 55 %
Densitet:	ca 1,4 kg/l
Hållbarhet:	Minst 12 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
4733	10 lit



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser:** *Alla ytor ska vara fria från damm och smuts.*
- Nyuppsatt glasväv ska vara helt torr innan grundmålning. Lössittande väv skärs upp med hobbykniv och limmas fast.*
- Produkten rörs om innan användning.*
- Förtunning:** *Kan vid behov förtunnas med lite vatten.*
- Applicering:** *Vävfyller Extra 227 appliceras i ett jämnt skikt med pensel, rulle eller sprututrustning. Vid sprutning rekommenderas Airless sprutanläggning med t.ex. munstycke 417 och ett mellanpistolfilter. Efter sprutapplicering jämnas ytan av med roller.*
- Användningstemperatur:** *Minst 15°C, bäst vid rumstemperatur*
- Sträckförmåga:** *3 - 6 m<sup>2</sup>/l, beroende på underlagets beskaffenhet.*
- Torktid:** *Övermålningsbar efter 3 - 4 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.*
- Efterbehandling:** *Efterslipas efter torkning om fiberresning uppstår.*
- Eventuella blåsor/bubblor i väven skärs upp försiktigt och fuktas med vatten och limmas åter på plats.*
- Grundfärgen slutbehandlas med färg i önskad glans.*
- Rengöring:** *Spill avlägsnas genast med en fuktig trasa. Verktyg och händer rengörs med tvål och vatten.*

## **Säkerhet:**

*Se produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**  
**TEL: 046 – 57070 – INFO@DANALIM.SE**