

Produktinformation:

Rep-band 988

Självhäftande butyl reparationsband**Produktbeskrivning & användning:**

Rep-band 988 är ett självhäftande reparationsband bestående av ett skyddande skikt aluminiumfolie på ytan och belagd med kraftigt butylbaserat lim på undersidan.

Bandet används till mindre tätningar och reparationer av takrännor, takfönster, taknockar, vinkelrännor, murar, avloppsrör, olika beslag, ventilationskanaler m.m.

Rep-band 988 har hög väderbeständighet, är vattentätt och behåller sin elasticitet.

Rep-band 988 är snabbt och enkelt att använda, klibbar inte av sig på fingrarna eller monteringsytan och fäster på de flesta byggmaterial.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Band:**

Typ: Butylgummi med PET belagd aluminiumfolie
Kulör: Aluminium
Bredd: 10 cm
Hållbarhet: Minimum 1 år vid sval förvaring i tätt förslutet emballage

Förpackning:

| Artikelnummer | Storlek |
|---------------|-----------------|
| 9462 | 3 meter x 10 cm |

Beständighet: UV: God
Temperatur: Från -30°C till +80°C



Bruksanvisning:

Förbehandling:

Underlaget ska vara fast, rent, torrt, fettfritt och fritt från damm och lösa partiklar. Ta bort eller runda av skarpa kanter.

Slipa takrännor i zink med stålull och torka av med lacknafta.

Finns det risk för att det med tiden förekommer fukt i underlaget (t ex takpannor och vågräta ytor) ska porösa och sugande underlag förbehandlas med Primer 963 innan montering av Rep-band.

Observera att butylbaserade produkter kan missfärga målade ytor. Dessutom kan bandet ge en utsvettning om det utsätts för lösningsmedel från t ex alkydfärg eller mjukgörare från PVC, fogmassor m.m.

Applicerings temperatur:

+5°C till +30°C. Om underlaget är kallare kan man värma det med t ex en varmluftspistol.

Montering:

Klipp till önskad längd. Ta bort ca 5 cm av den klara PET-filmen och tryck fast bandet ordentligt. Ta bort resterande PET-film i takt med att bandet monteras. Undvik luftbubblor. Vid överlapp av två bitar Rep-band skal överlappet vara 5 cm.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-460 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE