

## Produktinformation:

# Limstift 310

**Nem og praktisk, til de fleste materialer**

**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Limstift 310 anvendes til limning af papir, pap, fotos, karton og stof. Den er desuden velegnet til limning af papir mod glas, metal, malet træ, flamingo etc.

Limstift 310 er vandbaseret, tørrer hurtigt, giver en mat klar limfuge og er praktisk at håndtere, selv for små fingre.

Limten opfylder Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers krav til formnings- og beskæftigelsesmaterialer og er indplaceret i gruppe A.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**Type: *Limstift på vandbasis*Farve: *Hvid*Konsistens: *Fast*Holdbarhed: *Minimum 1 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring i tæt lukket emballage.*Emballage: *Tåler ikke frost.*

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
1201	24 x 10 g (løse i karton)	3443041
1203	24 x 20 g (løse i karton)	3443058
1202	24 x 10 g (blisterpak)	3443066
1204	12 x 20 g (blisterpak)	3443074

**Limfuge:**Farve: *Mat transparent.*Bestandighed: *Limten er opløselig i vand.*

## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:* Limfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie.
- Anvendelsestemperatur:* Stuetemperatur
- Påføring:* Den ene flade påføres lim og emnerne samles mens limen endnu er klæbrig.
- Rengøring:* Våd lim afvaskes med varmt vand.  
Tørret lim afvaskes ved iblødsætning i varmt vand eller med sprit.

## **Sikkerhed:**

*Se produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**